


易燃品存储及安全柜附件



为了提高安全度，应在安全柜内任何位置放一只或两只 VaporTrap™ 过滤器。

VaporTrap™ 安全柜过滤器

减少员工 VOC 吸入量，改善工作环境。

安装 VaporTrap™ 过滤器，减少安全柜内有害 VOC 蒸汽。不锈钢网滤筒内有活性炭过滤介质，可以吸收可燃液体存储柜内释放的挥发性有机化学物质蒸汽。102mm x 139mm 磁化底座坚固耐用，安全柜内任何位置均可灵活放置。在标签上可以注明日期，提醒操作人员及时更换；蒸汽类型和浓度不同，使用寿命周期各异。

说明	过滤器标准尺寸 长 x 直径	型号	交货重量 (kg)
VaporTrap™ 过滤器 (2只装)	222 x 57 mm	29916	2

注释：由于存在各种变量，如化学品本身，其纯度或蒸汽压力、温度、湿度、炭龄等，因此很难估测 VOC 蒸汽吸附率。Justrite 公司生产的 VaporTrap™ 碳过滤器并不能作为美国职业安全与卫生管理局和环境保护局规定的安全密闭容器替代品。



2只装
29916

安全柜配件

配件有助于有序、便捷地存放。

钢制搁板隔条使安全柜内件摆放得井然有序。适合所有带 355mm 深的搁板的 Justrite 安全柜，四个为一组。只需将其放在搁板上并滑动至需要的位置即可。

安全柜加高脚架提供坚固、稳定的支架，便于使用铲车或托盘搬运车移动空置的安全柜。安全柜通过 4 个拧在安全柜底部螺纹孔中的法兰螺栓固定在钢架上。加高的脚架便于清理安全柜的底部，并使安全柜远离潮湿的地面，促进空气流通，从而减少了腐蚀。脚架底部可使用调平支脚，用来在不平整的表面上调平。安全警告标签“只允许在空置时使用铲车搬运”应用于安全柜门上。脚架适用于底部尺寸为 1092mm x 457mm 的 Justrite 安全柜。

安全柜手推车帮助安全柜更轻松搬运，可以将溶剂和化学品直接运入工作区域。所有手推车均由 3mm 重型钢焊接而成，并在弯角处加固，因而大大提高了耐用性。127mm 大脚轮配置了制动器，提高了安全度。31.75mm 手柄可以拆卸，符合人体工程学原理。车框适用底面尺寸为 1092mm x 457mm 的任何安全柜，最大高度为 1118mm。

安全柜防震支架套件在需要增加稳定性的地方提供额外的稳定性保障措施。是地震或台风高发地区，或是用于进一步固定自立式安全柜的理想选择。该套件可将任何安全柜固定于墙壁或地面上。由于安全柜不需要钻孔，可完整地保留其防火性能，其 FM 认证仍生效。



29985



84000



84002



84001

84001 及 8930001

说明	负载重量 (kg)	尺寸 高 x 宽 x 深	型号	交货重量 (kg)
钢制搁板隔条适用于 114L/30G, 170L/45G, 45L/12G 和 57L/15G 紧凑型, 83L/22G 细长型以及 64L/17G 背负式安全柜	—	51 x 52 x 360 mm	29985	2
安全柜加高脚架适用于 114L/30G 和 170L/45G 安全柜	454	133 x 1111 x 476 mm	84002	14
安全柜手推车适用于 114L/30G 和背负式安全柜	227	1066 x 1099 x 464 mm	84001	17
防震支架套件适用于所有尺寸的安全柜	—	102 x 1219 x 102 mm	84000	3